

# 7BB-41-2

生産中止予定

RoHS

REACH

## 用途

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途 | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                                |
| 適用用途  | 民生機器、産業機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |


## 包装情報

| 包装コード | 仕様  | 標準梱包数量 |
|-------|-----|--------|
| -     | バラ品 | 400    |

## 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

## 外観および形状



### お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# 7BB-41-2

## スペック

|           |               |
|-----------|---------------|
| 共振周波数     | 2.2kHz        |
| 共振周波数公差   | ±0.3kHz       |
| 共振抵抗 (R1) | 250Ω          |
| 静電容量      | 30nF          |
| 静電容量公差    | ±30%          |
| 静電容量規定条件  | [1kHz]        |
| 使用温度範囲    | -20℃ ～ 70℃    |
| 保存温度範囲    | -30℃ ～ 80℃    |
| 形状        | リード線なし        |
| 金属径       | 41mm          |
| セラミック径    | 25mm          |
| 金属板材質     | 黄銅板           |
| 振動タイプ     | 他励振           |
| JEITA形名   | PD-SU2-C41-22 |
| 質量        | 5334mg        |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。