

XRCJK12M000F1QB4P0

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
P0	180mmプラスチックテーピング	3000

特長

業界標準の3225サイズ、シーム封止タイプ。
パッケージ強度に優れ、特に耐衝撃、環境試験性能に優れます。
高信頼性が要求される様々なタイプのデジタル通信機器に適しています。

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

XRCJK12M000F1QB4P0

スペック

製品タイプ	水晶振動子
シリーズ名	XRCJK
タイプ	TSS-3225J
周波数	12.0000MHz
周波数許容偏差	±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲	-30℃~85℃
周波数温度特性	±15ppm以内
周波数エージング	±3ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR)	100Ω以下
励振レベル (DL)	30μW
負荷容量 (Cs)	8pF
形状	SMD
洗浄	非対応
LxW寸法	3.2x2.5mm
質量	17.73mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。