


MA40H1S-R

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状



特長

1. 小型 (5.2mm x 5.2mm)
2. 低背 (t1.15mm)
3. 表面実装 (リフローでの半田付け) 可能
4. 非防水 (筐体側での防水は可能)

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R	180mmエンボステーピング	1000

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MA40H1S-R

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 60℃
構造	開放型
中心周波数	40kHz
感度	-65dB min. (0dB=1V/Pa)
音圧	95dB min (0dB=20uPa)
指向性	80° (typ.)
静電容量	4500pF
静電容量公差	±20%
最大許容印加電圧	7.2Vp-p (at 40kHz,Square wave)

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。