

## ●品番の読み方

セラミックトリマコンデンサ

(品番例) 

TZ	Y2	R	200	A	C01	R00
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

### ① 識別記号

識別記号	
TZ	トリマコンデンサ

### ② シリーズ

コード	シリーズ
B4	4mmサイズ SMDタイプ
W4	4mmサイズ SMDタイプ
C3	3mmサイズ SMDタイプ
Y2	2mmサイズ SMDタイプ
R1	1mmサイズ SMDタイプ

### ③ 温度特性

コード	温度特性
Z	NP0ppm/°C
R	N750ppm/°C
K	N1000ppm/°C
P	N1200ppm/°C

温度特性の公差は定格表をご参照ください。

### ④ 最大定格静電容量

ピコファラド(pF)を単位とし、3文字で表します。最初の2文字は有効数字を表し、第3文字はこれに続くゼロの数となります。ただし、小数点がある場合は小数点を英大文字「R」で表し、この場合の数字は全て有効数字となります。

### ⑤ 端子形状

コード	端子形状
A	上面調整：TZR1, TZY2, TZC3, TZW4, TTB4
B	上面調整：TTB4

端子形状の詳細は外形寸法図をご参照ください。

### ⑥ 個別仕様

コード	個別仕様
001	TZR1, TZW4標準タイプ
C01	TZY2標準タイプ
A01	TZC3標準タイプ
A10	TTB4カバーフィルムなし標準タイプ
B10	TTB4カバーフィルムあり標準タイプ

### ⑦ 包装仕様コード

コード	包装仕様
B00	バラ品
R00	リール ø180mm
R01*	リール ø330mm

\*TTB4のみ。