

品番の表し方

セラロック[®](kHz)

(品番例)

CS	B	FB	500K	J58	***	-R1
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

① 識別記号

識別記号	
CS	セラミック発振子

② 周波数帯 / 容量内蔵・非内蔵

コード	周波数帯	容量内蔵・非内蔵
B	kHz帯	コンデンサ非内蔵

③ 構造・サイズ

コード	構造・サイズ
LA	2端子リードタイプ
FB	面実装タイプ

④ 公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、kHzの場合は3数字と「K」で表します。ただし1.000MHz(1000kHz)以上の場合は3数字と小数点を英大文字「M」で表します。

⑤ 製品仕様

コード	製品仕様
E□□	拡がり振動
J□□	拡がり振動(密閉タイプ)

□□は周波数初期公差、負荷容量を表します。

⑥ 個別仕様

コード	個別仕様
***	3文字の英数字で個別仕様を表します。

標準品の場合、「⑥個別仕様」は適用されず、「⑦包装仕様コード」が繰り上がります。

⑦ 包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-R1	プラスチックテーピング品 330mmリール