

水晶フィルタ 仕様チェックシート 1

品番	
お客様	
用途	
量産時期・試作時期	
需要数量	
*サイズ	3.8 x 3.8mm または 7.0 x 5.0mm
*公称周波数	[] MHz
*通過帯域幅	[] kHz 以上 @3dB または @1dB
*減衰帯域幅	[] kHz 以下 @[] dB
*保証減衰量 / ポール数	[] dB 以上 @[] kHz / [] Pole
動作温度範囲	- [] °C ~ + [] °C
リップル	[] dB Max.
挿入損失	[] dB Max.
IM特性	
スプリアス	
群遅延	
追加仕様	
コメント	

水晶フィルタ 仕様チェックシート 2

	$[\quad] \Omega // [\quad] \text{pF} \quad C_c = [\quad] \text{pF}$
<p>*終端インピーダンス 回路条件</p>	<p><input type="checkbox"/> R・C回路</p>
	<p><input type="checkbox"/> L・C回路</p>
	<p><input type="checkbox"/> C・L回路</p>
	<p><input type="checkbox"/> トランス回路</p>
<p>コメント</p>	