

MHR0414SA207G20

生産中

RoHS

REACH

包装情報

| 包装コード | 仕様 | 最小受注単位 |
|-------|-----|--------|
| - | バラ袋 | 1000 |

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MHR0414SA207G20

スペック

| | |
|-------------|---------|
| 定格電力 | 1W |
| 形状 | リード |
| 最高使用電圧 | 10kVdc |
| 抵抗値 | 200.0MΩ |
| 抵抗値偏差 | ±2% |
| 単体使用/モールド使用 | モールド使用 |
| L寸法 | 15.1mm |
| H寸法 | 6.5mm |
| P寸法 | 12.70mm |

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。