

# SAWFD1G84AA0F0A

生産中

推奨

RoHS

## 用途

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途  | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                                |
| 適用用途   | 民生機器,産業機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |
| オススメ用途 | 民生機器                                                                                  |

## 包装情報

| 包装コード | 仕様                                 | 標準梱包数量 |
|-------|------------------------------------|--------|
| B0S   | サンプル、カットテーピング<br>or バルック包装 (1~99個) | 0      |
| R00   | 330mmエンボステーピング                     | 10000  |
| R15   | 180mmエンボステーピング                     | 5000   |
| R1S   | サンプル、エンボステーピング<br>グ&リール (100個~)    | 0      |

1 / 2 ページ中

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# SAWFD1G84AA0F0A

## スペック

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 機能        | Rx Filters          |
| バンド       | Band01,Band03       |
| サイズ       | 1.5x1.1x0.5(max.)mm |
| 終端インピーダンス | Unbalanced          |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。