

BEI15-050-Q12P-C

生産中

推奨

RoHS

外観および形状



特長

±5V, ±1500mA, Dual Output Isolated 1"x1" DC-DC Converter,
9-36V Input Range, Positive Logic, Through-Hole

1 / 2 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

BEI15-050-Q12P-C



スペック

ブランド	Murata Power Solutions
------	------------------------

出力電力 (W)Max	15W
Vin(V)	9V ~ 36V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
ラインレギュレーション (%)	-0.25% ~ 0.25%
ロードレギュレーション (%)	-0.25% ~ 0.25%
絶縁耐圧 (V)	2000V
効率 (%)	84.5%
サイズ (mm)W	24.4mm
サイズ (mm)L	27.9mm
サイズ (mm)T	8.4mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 85℃
出力数(#)	2
Iout (A)Max	1.5A
形状	1 x 1
パッケージ	DIP
製品シリーズ	BEI
製品シリーズ特徴	Isolated Wide Input Bipolar 15-Watt DC-DC Converters
Iout2 (A)Max	-1.5A
Vout2 (V)	-5V
Vout2 (V)typ	-5V

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。