

# mybsp00502abf

生産中

推奨

RoHS

## 外観および形状



## 特長

10W, 5Vo/2A isolated DC-DC converter for PoE  
Support IEEE802.3af/ PoE class0  
Input voltage ranges from 37 to 57V  
Small package, 26 x 14.8 x 6.2mm  
Surface mount module  
2250Vdc Input-Output Isolation

1 / 2 ページ中

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# mybsp00502abf

## スペック

出力電力 (W)Max	10W
Vin(V)	37V ~ 57V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
絶縁耐圧 (V)	2250V
効率 (%)	80%
サイズ (mm)W	26.0mm
サイズ (mm)L	14.8mm
サイズ (mm)T	6.2mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 85℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	2A
パッケージ	SMD
アプリケーション	PoE
製品シリーズ	MYB
製品シリーズ特徴	MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド	Murata

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。