



# XRCHH40M000F1QB3P0

## スペック

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 製品タイプ        | 水晶振動子                 |
| シリーズ名        | XRCHH                 |
| タイプ          | TAS-2520F             |
| 周波数          | 40.0000MHz            |
| 周波数許容偏差      | ±10ppm以内 (25±3℃)      |
| 使用温度範囲       | -30℃~85℃              |
| 周波数温度特性      | ±15ppm以内              |
| 周波数エージング     | ±1ppm以内/年(±3ppm以内/5年) |
| 等価直列抵抗 (ESR) | 60Ω以下                 |
| 励振レベル (DL)   | 30μW                  |
| 負荷容量 (Cs)    | 8pF                   |
| 形状           | SMD                   |
| 洗浄           | 非対応                   |
| LxW寸法        | 2.5x2.0mm             |
| 質量           | 7.94mg                |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。