

DE11XKX470JN4AC05F



用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特記事項


代替品・推奨品をご使用ください。 X1/Y1クラス
認定品、ハロゲンフリー品

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
A	つづら折り	500

質量 (代表値)	
1個	0.43g

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DE11XKX470JN4AC05F

スペック

L寸法 or 外径寸法D	9.0mm 以下
T寸法	8.0mm 以下
リード間隔F	10.0±1.0mm
リード線径d	0.6±0.05mm
塗料タレe	リード線曲り終わり以内
静電容量	47pF ±5%
定格電圧	250Vac(r.m.s.)
温度特性 (準拠規格)	SL(JIS)
温度特性の温度範囲	20℃ ～ 85℃
使用温度範囲	-40℃ ～ 125℃
温度係数	+350~-1000ppm/℃





お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DE11XKX470JN4AC05F

特性データ

同特性となる別品番を表示している場合があります。




お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DE11XKX470JN4AC05F


温度特性



Temperature [degC]

DE11XKX470JN4AC05F C-Temp. capchange, DCOV,

Sパラメータ S21



Frequency [Hz]

DE11XKX470JN4AC05F S21 DCOV, 20degC

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。