

# NFM15PC146R0G3#

末尾の「#」には包装コードが入ります。



<包装コード有り品番一覧>  
NFM15PC146R0G3D

## 用途

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途 | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                             |
| 適用用途  | モバイル機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |

## 特記事項


ディレーティング1。モバイル機器専用品

## 外観および形状

## 参考情報

| 包装コード | 仕様                  | 標準梱包数量 |
|-------|---------------------|--------|
| D     | φ180mmリール 紙テープ<br>グ | 10000  |

| 質量 (代表値) |       |
|----------|-------|
| 1個       | 2.6mg |



### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

# NFM15PC146R0G3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

## スペック

|            |            |
|------------|------------|
| L寸法        | 1.0±0.15mm |
| W寸法        | 0.5±0.15mm |
| T寸法        | 0.5±0.15mm |
| 静電容量       | 14μF ±20%  |
| 外部電極間距離g   | 0.1mm min. |
| 直流抵抗(max.) | 30mΩ       |
| 外部電極寸法e    | 0.2±0.1mm  |
| 外部電極寸法i    | 0.35±0.1mm |
| 外部電極寸法j    | 0.15±0.1mm |
| 使用温度範囲     | -55℃ ～ 85℃ |
| 定格電流       | 2A         |
| 定格電圧       | 4Vdc       |
| サイズコード mm  | 1005M      |

2 / 4 ページ中

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、





ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# NFM15PC146R0G3#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

## 特性データ

同特性となる別品番を表示している場合があります。



### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# NFM15PC146R0G3#


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりNFM15PC146R0G3#の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NFM15PC146R0G3%23>

末尾の「#」には包装コードが入ります。


温度特性



Temperature [degC]

■ NFM15PC146R0G3 C-Temp. capchange, DCOV, ACO.

Sパラメータ S21



Frequency [Hz]

■ NFM15PC146R0G3 S21 DCOV, 25degC, Feedthrough

## お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。