

## ●品番の読み方

モバイル通信向けSAWコンポーネント

(品番例) 

SA	F	FB	942M	ANO	F	0A	R15
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

### ① 識別記号

識別記号	
SA	表面波フィルタ

### ② 機能

コード	機能
F	シングルフィルタ
W	デュアルフィルタ
Y	デュプレクサ
C, E	トラップフィルタ

### ③ 構造・形状

コード	構造・形状
FB	2文字のアルファベットでパッケージ形状を表します。

### ④ 公称中心周波数

4文字の英数字で表します。単位がMHzの場合は3数字と「M」で表し、小数点を含む場合は、小数点を英大文字「M」で表します。単位がGHzの場合は小数点を英大文字「G」で表します。

### ⑤ 特性設計

コード	設計タイプ (連番)
ANO	設計バージョンを連番で表します。

### ⑥ 基板

コード	基板
F	アルファベット1文字で使用基板を表します。

### ⑦ 個別仕様

コード	個別仕様
0A	—

### ⑧ 包装仕様コード

コード	包装仕様
R15	5,000個/φ180mmリール
R1X	10,000個/φ180mmリール
R05	5,000個/φ330mmリール
R00	10,000個/φ330mmリール