

## 品番の表し方

セラフィル® (AM用)

(品番例)

SF	P	KA	455K	D4A	-R0
①	②	③	④	⑤	⑥

### ① 識別記号

識別記号	
SF	セラミックフィルタ
CF	セラミックフィルタ

### ② 振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数
P	4素子拡がり振動

### ③ 構造・サイズ

コード	構造・サイズ
L□	リードタイプ
C□/K□	チップタイプ

は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

### ④ 公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、kHzの場合は3数字と「K」で表します。

### ⑤ 製品仕様

コード	製品仕様
D4A	3桁の英数字で製品仕様を示します。

Aの場合、標準品を示します。

### ⑥ 包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ包装
-R0	エンボステーピング品 = 180mm
-R1	エンボステーピング品 = 330mm
-M0	マガジncaset品

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはエンボステーピングとなります。

標準品以外の場合、「⑤製品仕様」と「⑥包装仕様コード」の間に「個別仕様」が3文字の英数字で追加されます。