品番の表し方

セラフィル[®](映像用)

●識別記号

識別記号		
SF	セラミックフィルタ	

②振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数	
S	2素子厚みすべり振動	

❸構造・サイズ

コード	構造・サイズ
K□	チップタイプ

は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

4公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

5製品仕様 (1)

コード	製品仕様 (1)
BF	狭帯域品
CF	標準帯域品
DF	広帯域品
EF	超広帯域品

6製品仕様 (2)

コード	製品仕様 (2)	
00	標準品	

●包装仕様コード

コード	包装仕様	
-B0	バラ包装	
-R1	エンボステーピング品	= 330mm

標準品以外の場合、「●製品仕様 (2)」と「●包装仕様コード」の間に数字2桁の「個別仕様 (連番)」が追加されます。