

## ●品番の読み方

### 自動車用 コモンモードチョークコイル

(品番例) 

PL	T	10H	H	102	6R0	P	N	B
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

#### ① 識別記号

識別記号	
PL	コモンモードチョークコイル

#### ② タイプ

コード	タイプ
T	DCタイプ

#### ③ シリーズ

コード	シリーズ
10H	DCライン用高周波タイプ
5BP	5.0×5.0mmサイズDCライン用

#### ④ 特徴(1)

コード	特徴	
H	自動車用	パワートレイン、セーフティ

#### ⑤ インピーダンス

オーム(Ω)を単位とし、3数字で表します。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロの数となります。

#### ⑥ 定格電流

アンペア(A)を単位とし、3数字で表します。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロの数となります。ただし小数点がある場合は小数点を英大文字"R"で表し、この場合の数字は全て有効数字となります。

#### ⑦ 特徴(2)

コード	特徴
P	1文字のアルファベットで示します。
S	

#### ⑧ 端子寸法

コード	端子寸法
N	リード端子なし(面実装)

#### ⑨ 包装仕様コード

コード	包装仕様
B	バラ包装
L	エンボステープ(φ178mm/φ180mmリール)
K	エンボステープ(φ330mmリール)