


酸化銀電池
Silver oxide batteries

SR1120

■外形寸法 Dimensions(mm)



■刻印 Monogram




■定格 Specifications

| | |
|---|-------------------|
| 公称電圧 Nominal Voltage | 1.55 V |
| 公称容量 (終止電圧 1.2V) Nominal Capacity (1.2V cutoff) | 60 mAh |
| 標準放電負荷 Standard Discharge Load ※公称電圧/抵抗 Nominal Voltage/Standard Load | 15 kΩ (≒0.1mA) |
| 標準質量 Weight | 0.92 g |
| 使用温度範囲 Operating Temperature | -10 ~ +60°C |
| 用途 Applications | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 医療機器 ● 電子体温計 ● 玩具 ● 電卓 ● タイマー ● Medical Device ● Electric thermometers ● Toy ● Calculator ● Timer | |
| 水銀使用率 0% No mercury added | |


■放電特性 Discharge Characteristics

load : 15kΩ temperature: 23°C




■ 放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load




■ 放電温度特性

Discharge Characteristics by Temperature



■ 放電負荷と放電容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity



*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.