

481R0SC

Shielded Dual Winding Surface Mount Inductors

目前生产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

参考信息

包装	规格	标准包装数量
-	382mm压纹带	600

质量 (标准值)	
1个	3.1g

外观&形状



注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

481R0SC

规格

L尺寸	12.2mm
W尺寸	12.2mm
T尺寸	6.0mm
电感值	1μH±30%
直流电阻(最大)	0.006Ω
工作温度范围（不含自身温度上升）	-40°C to 85°C
磁屏蔽类型	Shielded
品牌	Murata Power Solutions
额定电流	10A
系列名	4800S

- 注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
 2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。