

# 49470SC

## Shielded Surface Mount Power Inductors

目前生产

RoHS

### 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

### 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| -  | 382mm压纹带 | 500    |

| 质量 (标准值) |      |
|----------|------|
| 1个       | 3.5g |

### 外观&形状



在1 / 2页

#### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# 49470SC

## 规格

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| L尺寸              | 12.2mm                 |
| W尺寸              | 12.2mm                 |
| T尺寸              | 8.0mm                  |
| 电感值              | 47 $\mu$ H $\pm$ 20%   |
| 直流电阻(最大)         | 0.1 $\Omega$           |
| 工作温度范围（不含自身温度上升） | -40°C to 85°C          |
| 磁屏蔽类型            | Shielded               |
| 品牌               | Murata Power Solutions |
| 额定电流             | 2.3A                   |
| 系列名              | 4900S                  |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。