

PWR1311AC

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

12V input, 15V bipolar output, 1.5 Watts Unregulated High Isolation DIP DC-DC Converters

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

PWR1311AC

规格

输出功率 (W)Max	1.5W
Vin(V)	10.8V to 13.2V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	15V
Vout (V)typ	15V
隔离电压 (V)	8000V
效率(%)	75 %
尺寸 (mm)W	20.5mm
尺寸 (mm)L	32.3mm
尺寸 (mm)T	10.2mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	2
Iout (A)Max	0.05A
封装	DIP
产品系列	PWR
产品系列特点	1.5 Watts Unregulated DC-DC Converters
Iout2 (A)Max	-0.05A
Vout2 (V)	-15V
Vout2 (V)typ	-15V
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。