

PWR70C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3W, 15V Bipolar Output, High Isolation DC-DC Converter, Shielded Package, Unregulated, 10-18 Input Range, RoHS

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

PWR70C

规格

输出功率 (W)Max	3W
Vin(V)	10V to 18V
Vin(V)typ	15V
Vout (V)	15V
Vout (V)typ	15V
线性调整率 (%)	-1.08% to 1.08%
隔离电压 (V)	5000V
尺寸 (mm)W	28.58mm
尺寸 (mm)L	28.58mm
尺寸 (mm)T	10.67mm
工作温度(degC)	-55°C to 125°C
输出数 (#)	2
Iout (A)Max	0.1A
封装	DIP
产品系列	PWR
产品系列特点	3 Watt, High Isolation, Unregulated DC-DC Converters
安规认证	Tested incompliance with UL544, VDE750, and CSA C22.2 dielectric withstand requirements.
Iout2 (A)Max	-0.1A
Vout2 (V)	-15V
Vout2 (V)typ	-15V
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。