

UEI-12/4.2-Q12P-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

50 Watt, 12V, Single Output Isolated DC-DC Converter, Wide 9-36V Input Range, 1.6x2 package, Positive Polarity

外观&形状



在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

UEI-12/4.2-Q12P-C

规格

输出功率 (W)Max	50.4W
Vin(V)	9V to 36V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
线性调整率 (%)	0.05%
负载调整率 (%)	0.05%
隔离电压 (V)	2000V
效率(%)	89.5%
尺寸 (mm)W	38.1mm
尺寸 (mm)L	48.3mm
尺寸 (mm)T	9.7mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	4.2A
结构	2 x 1.6
封装	DIP
产品系列	UEI
产品系列特点	50-60W Isolated Wide-Range DC-DC Converters
安规认证	These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements.
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。