

# UEI-12/5-Q48N-C

已经停产

RoHS

## 用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

## 特点

60 Watt, 12V, Single Output Isolated DC-DC Converter, Wide 18-75V Input Range, 1.6x2 package, Negative Polarity

## 外观&形状



### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# UEI-12/5-Q48N-C

注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载UEI-12/5-Q48N-C的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=UEI-12%2f5-Q48N-C>

## 规格

输出功率 (W)Max	60W
Vin(V)	18V to 75V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
线性调整率 (%)	0.2%
负载调整率 (%)	0.2%
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	89.8%
尺寸 (mm)W	38.1mm
尺寸 (mm)L	48.3mm
尺寸 (mm)T	9.7mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	5A
结构	2 x 1.6
封装	DIP
产品系列	UEI
产品系列特点	50-60W Isolated Wide-Range DC-DC Converters

安规认证	These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements. Q48 models are CE marked (meet the requirements of LVD).
品牌	Murata Power Solutions

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。