

UWR-5/8-D24A-C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

40 Watt, 5V Single Output Isolated DC-DC Converter, 18-36V Input Range

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

UWR-5/8-D24A-C

规格

输出功率 (W)Max	40W
Vin(V)	18V to 36V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
隔离电压 (V)	1500V
效率(%)	90%
尺寸 (mm)W	50.8mm
尺寸 (mm)L	50.8mm
尺寸 (mm)T	11.43mm
工作温度(degC)	-40°C to 55°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	8A
结构	2 x 2
封装	DIP
产品系列	UWR
产品系列特点	Single Output, High-Density, 3.3VOUT and 5 VOUT, 26- 40 Watt, DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。