

UWS-24/2-Q12N-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

Single 24Vout @ 2A, 9-36Vin, Negative logic

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

UWS-24/2-Q12N-C

规格

输出功率 (W)Max	48W
Vin(V)	9V to 36V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	24V
Vout (V)typ	24V
线性调整率 (%)	0.125 %
负载调整率 (%)	0.125 %
隔离电压 (V)	2250V
效率(%)	91 %
尺寸 (mm)W	33.0mm
尺寸 (mm)L	22.9mm
尺寸 (mm)T	9.1mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	2A
结构	1/16 Brick
封装	DIP
产品系列	UWS
产品系列特点	Wide Input, Isolated, DOSA compliant, DC-DC converters
安规认证	UL/IEC/EN60950-1 safety approvals
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。