

OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

7V to 36V input voltage, 1.5A, TO-220 package compatible Buck converter with 85degC Ta

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

1.5 amp, 5Vdc out, Non-Isolated DC-DC Converter, 7- 36 Vin, SIP, Horizontal Mount

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

规格

lout (A)Max	1.5A
Vin(V)	7V to 36V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
线性调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
负载调整率 (%)	-0.4% to 0.4%
输出数 (#)	1
效率(%)	90.5%
尺寸 (mm)W	16.5mm
尺寸 (mm)L	10.4mm
尺寸 (mm)T	8.64mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SIP
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKI-78SR
产品系列特点	Fixed Output 1.5 Amp SIP DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。