

OKI-T/3-W40N-C

16V to 40V input voltage, 3A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3A, 24V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 16-40Vin, 0.75 to 5.5Vout, Negative on/off control, SMT

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

OKI-T/3-W40N-C

规格

lout (A)Max	3A
Vin(V)	16V to 40V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	0.75V to 5.5V
线性调整率 (%)	-0.2% to 0.2%
负载调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
输出数 (#)	1
效率(%)	88%
尺寸 (mm)W	11.9mm
尺寸 (mm)L	20.8mm
尺寸 (mm)T	8.5mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKI
产品系列特点	Adjustable Output 3-Amp DOSA-SMT DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。