

OKI-T/36W-W40P-C

19V to 40V input voltage, 3A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

目前生产

推荐

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3A,24V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 19-40Vin, 5.021 to 15.5Vout, Positive on/off control, SMT

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

OKI-T/36W-W40P-C



规格

lout (A)Max	3A
Vin(V)	19V to 40V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	5.021V to 15.5V
线性调整率 (%)	-0.3% to 0.3%
负载调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
输出数 (#)	1
效率(%)	95%
尺寸 (mm)W	11.9mm
尺寸 (mm)L	20.8mm
尺寸 (mm)T	8.5mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKI
产品系列特点	Selectable Output 36-Watt DOSA-SMT DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。