

# OKR-T/50-W12-C

已经停产

RoHS

## 用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

## 外观&形状



## 特点

50A, non-isolated PoL DC-DC Converter, SIP, 6.5-13.8Vin, 0.591-2.5Vout

在1 / 2页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

# OKR-T/50-W12-C

注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载OKR-T/50-W12-C的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=OKR-T%2f50-W12-C>



## 规格

lout (A)Max	50A
Vin(V)	6.5V to 13.8V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	0.6V to 2.5V
线性调整率 (%)	-0.3% to 0.3%
负载调整率 (%)	-0.5% to 0.5%
输出数 (#)	1
效率(%)	88.5%
尺寸 (mm)W	27.9mm
尺寸 (mm)L	36.8mm
尺寸 (mm)T	15.5mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SIP
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKR
产品系列特点	50A SIP POLs
品牌	Murata Power Solutions

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。