

OKX-T/10-D12P-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

10A, 12V Input Non-Isolated DC-DC Converter, SIP, 8.3-14Vin, 0.75 to 5.5Vout, Positive on/off control

外观&形状



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

OKX-T/10-D12P-C

规格

lout (A)Max	10A
Vin(V)	8.3V to 14V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	0.75V to 5.5V
线性调整率 (%)	-0.15% to 0.15%
负载调整率 (%)	-0.25% to 0.25%
输出数 (#)	1
效率(%)	93%
尺寸 (mm)W	12.7mm
尺寸 (mm)L	50.8mm
尺寸 (mm)T	9.4mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SIP
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKX
产品系列特点	Adjustable DOSA 10/16-Amp SIP DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。