

OKY-T/5-D12N-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

5A, 12V Input Non-Isolated DC-DC Converter, Wide-Output Adjust, SMT, 8.3-14Vin, 0.75 to 5.5Vout, Negative on/off control

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

OKY-T/5-D12N-C



规格

lout (A)Max	5A
Vin(V)	8.3V to 14V
Vin(V)typ	12V
Vout (V)	0.75V to 5.5V
线性调整率 (%)	-0.2% to 0.2%
负载调整率 (%)	-0.5% to 0.5%
输出数 (#)	1
效率(%)	93%
尺寸 (mm)W	11.9mm
尺寸 (mm)L	20.8mm
尺寸 (mm)T	7.1mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
封装	SMD
类型	Modules (integrated components)
产品系列	OKY
产品系列特点	Adjustable Output 3 and 5-Amp DOSA-SMT DC-DC Converters
品牌	Murata Power Solutions

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。