

DMR20-1-ACV-R-C

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

4 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input

外观&形状



在 1 / 2 页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMR20-1-ACV-R-C



规格

Weight (g)	23g
Weight (oz)	0.83

产品系列	DMR20-1-ACV
产品系列特点	DMR20-1-ACV
Measuring Range(ACV)	85V to 264V
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4
Digit Height (mm)	7.6mm
Power Supply Type	2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV)	85V to 264V
AC Power Supply Current (mA)Max	7mA
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
安规认证	UL/cUL/IEC/61010-1
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	True RMS AC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.1V
Case Material	Polycarbonate/ABS
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.3inch
Loop Drop (V)	4551V
Measuring Condition	47Hz to 63Hz
Update Rate (samples /sec)	2.5

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。