

# GRM31BR73A472KW01L

末尾的“#”为包装规格代号。



< 品名 (附包装代号) 一览 >  
GRM31BR73A472KW01L GRM31BR73A472KW01K

## 用途


|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                       |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| L  | 180mm压纹带 | 3000   |
| K  | 330mm压纹带 | 10000  |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 40.0mg |

## 外观&形状



**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM31BR73A472KW01L

末尾的 “#” 为包装规格代号。



规格

|               |                |
|---------------|----------------|
| 长度            | 3.2±0.2mm      |
| 宽度            | 1.6±0.2mm      |
| 厚度            | 1.25+0/-0.3mm  |
| 静电容量          | 4700pF ±10%    |
| 外部电极间距离g      | 1.2mm min.     |
| 外部电极尺寸e       | 0.3mm min.     |
| 工作温度范围        | -55°C to 125°C |
| 额定电压          | 1000Vdc        |
| 尺寸代号 inch(mm) | 1206 (3216M)   |
| 静电容量变化率       | ±15.0%         |
| 温度特性 (标准规格)   | X7R(EIA)       |
| 温度特性的温度范围     | -55°C to 125°C |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。