

DMR20-1-TMP-R-C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

Digital Thermometer with Thermistor Probe

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMR20-1-TMP-R-C

规格

Weight (oz)	0.743
-------------	-------

产品系列	DMR20-1-TMP
产品系列特点	DMR20-1-TMP
Measuring Range(degC)	-35°C to 105°C
Display Type	LED
Temp Sensor Type NTC	Yes
颜色	Red
Number of Digits	3
Digit Height (mm)	7.6mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	6V to 50V
DC Power Supply Current (mA)Max	6mA
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	Temperature
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	±1°C
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.3inch
Loop Drop (V)	4551V
Update Rate (samples /sec)	1
Weight (g)	21g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。