

DMS01-VP-RS12-C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

Red LED Display LLarge Format Digital Voltage-Input Process Meter

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS01-VP-RS12-C

规格

产品系列	DMS01-VP
产品系列特点	DMS01-VP
Measuring Range(Vdc)	0Vdc to 10Vdc
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4.5
Digit Height (mm)	25mm
Power Supply Type	DC Powered
工作温度(degC)	0°C to 50°C
Humidity	0% to 85%
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	0.001
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	1inch
Update Rate (samples /sec)	3
Weight (g)	174g
Weight (oz)	6.143

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。