

CSBFB1M00J58-B0

已经停产



RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0	散装	1000

特点

MURATA's original package technologies have enabled the development of the kHz band CERALOCK. The series is perfect in miniature remote control units and AV modules. CERALOCK can be reflow soldered and mounted by automatic placement equipment.

Features

1. Withstands reflow soldering.
2. Compatible with automatic placement equipment.
3. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CSBFB1M00J58-B0

规格

产品型	陶瓷谐振器
系列名	CSBFB_J
频率	1000.0kHz
频率公差	±0.50% max.
工作温度范围	-20°C~80°C
频率温度特性	±0.30% max.
频率老化	±0.30% max.
谐振电阻 (R1)	100Ω max.
形状	SMD
清洗	对应
长x宽	6.0x5.0mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。