注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりLXES03TAA1-142の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=LXES03TAA1-142

LXES03TAA1-142

生産中　推奨　RoHS　REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器,モバイル通信 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	180mmエンボステーピング	20000

外観および形状



お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりLXES03TAA1-142の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=LXES03TAA1-142

LXES03TAA1-142

スペック

サイズ	0.6x0.3mm
チャンネル数	1ch
静電容量	5.0pF
VBR(min.)	7.0V
IEC61000-4-2 (接触)	8kV
Reverse stand-off voltage	5.5V

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。