注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMHM306-01の最新データシートをダウンロードしてください。

http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MHM306-01

MHM306-01

生産中 RoHS REACH


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	空気清浄機,エアコン,ファン

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	梱包箱	200

外観および形状



お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMHM306-01の最新データシートをダウンロードしてください。

http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MHM306-01

MHM306-01

スペック

入力電圧	12.0Vdc
消費電力	0.6W
使用温度範囲	-10℃ ～ 50℃
使用湿度範囲	20%RH ～ 80%RH
イオン種	マイナスイオン
イオン量	5,000,000pcs/cc
オゾン量	0.6mg/H typ
状態監視(Vmon)	✓
リード全長	290mm

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。