
注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMRSS27Hの最新データシートをダウンロードしてください。


http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MRSS27H

MRSS27H

生産中止 RoHS REACH

外観および形状





包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	180mmエンボステーピング	3000

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMRSS27Hの最新データシートをダウンロードしてください。

http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MRSS27H

MRSS27H

スペック

使用温度範囲	-40℃ ～ 100℃
電源電圧範囲	3.5V ～ 30.0V
ローレベル出力電圧	0.3V
ハイレベル出力電圧	11.4V
消費電流(typ.)	1.0mA
消費電流規定条件	Typ.Vcc12V
動作磁界(Hon)	Max 2.2mT
動作磁界(Hoff)	Min 0.8mT
保存温度範囲	-40.0℃ ～ 125.0℃

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。