注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSAYEY718MBC0F0Aの最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SAYEY718MBC0F0A

SAYEY718MBC0F0A

生産中　推奨　RoHS

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B0S	サンプル、カットテーピング or バルク包装 (1～99個)	0
R00	330mmエンボステーピング	10000
R1S	サンプル、エンボステーピング&リール (100個～)	0

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSAYEY718MBC0F0Aの最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SAYEY718MBC0F0A

SAYEY718MBC0F0A

スペック

機能	Duplexers
バンド	Band28
サイズ	1.8x1.4x0.6(max.)mm
終端インピーダンス	Unbalanced

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。