小型ウェアラブル機器向けサンプルキット 品番一覧

No.	製品名	品番	数量	Note	
1	MEMS振動子	WMRAG32K76CS1C00R0	5個	Fo=32.768KHz	±20ppm(Initial), CL=8pF
2	水晶振動子	XRCGB16M000FXN16R0	5個	Fo=16.0000MHz	±40ppm(Total), CL=8pF (ESR=200Ω max.)
3	水晶振動子	XRCGB32M000F2P10R0	5個	Fo=32.0000MHz	±20ppm(Initial), CL=6pF
4	水晶振動子	XRCGB32M000F1H01R0	5個	Fo=32.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=8pF
5	水晶振動子	XRCGB32M000F2P2CR0	5個	Fo=32.0000MHz	±20ppm(Initial), CL=8pF(-30 to +85°C)
6	水晶振動子	XRCGB32M000FXH2CR0	5個	Fo=32.0000MHz	±40ppm(Total), CL=8pF (-40 to +105°C)
7	水晶振動子	XRCGB32M000F2P29R0	5個	Fo=32.0000MHz	±20ppm(Initial), CL=6pF
8	水晶振動子	XRCGB24M000FBP12R0	5個	Fo=24.0000MHz	±15ppm(Initial), CL=6pF
9	水晶振動子	XRCGB32M000F2N13R0	5個	Fo=32.0000MHz	±20ppm(Initial), CL=10pF
10	水晶振動子	XRCGB16M000FXN20R0	5個	Fo=16.0000MHz	±40ppm(Total), CL=8pF (ESR=270Ω max.)
11	水晶振動子	XRCGB24M000F1H23R0	5個	Fo=24.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=6pF(-40 to 85°C)
12	水晶振動子	XRCGB24M000F1H24R0	5個	Fo=24.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=6pF(-40 to 110°C)
13	水晶振動子	XRCGB32M000F1H19R0	5個	Fo=32.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=6pF
14	水晶振動子	XRCGB26M000F1H2CR0	5個	Fo=26.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=7pF
15	水晶振動子	XRCGB26M000F1H89R0	5個	Fo=26.0000MHz	±10ppm(Initial), CL=5pF
16	水晶振動子	XRCGB27M120F3M10R0	5個	Fo=27.1200MHz	±30ppm(Initial), CL=10pF
17	水晶振動子	XRCGB27M120F2P10R0	5個	Fo=27.1200MHz	±20ppm(Initial), CL=10pF
18	水晶振動子	XRCGB27M120F3M00R0	5個	Fo=27.1200MHz	±30ppm(Initial), CL=6pF
19	水晶振動子	XRCGB32M000FBH50R0	5個	Fo=32.0000MHz	±15ppm(Initial), CL=10pF

Copyright © Murata Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.