注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQH43NZ222K03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQH43NZ222K03%23

LQH43NZ222K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

It can be used in 105 ℃ environment.

目前生产　AEC-Q200　RoHS　REACH　105 ℃max.　Wound (Ferrite)　回流


<品名（附包装代号）一览>


LQH43NZ222K03K　　LQH43NZ222K03L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观＆形状





备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

参考信息

包装	规格	标准包装数量
K	330mm压纹带	2500
L	180mm压纹带	500

质量 (标准值)	
1个	0.13g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQH43NZ222K03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQH43NZ222K03%23

LQH43NZ222K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

L尺寸	4.5±0.3mm
W尺寸	3.2±0.2mm
T尺寸	2.6±0.2mm
尺寸代码 inch (mm)	1812 (4532)
电感值	2200μH±10%
电感值测定频率	1kHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	30mA
直流电阻(最大)	50Ω
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	40
Q 测定频率	252kHz
自身谐振频率 (以上)	1.3MHz
品牌	Murata
工作温度范围	-40℃ to 105℃
系列名	LQH43NZ_03

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQH43NZ222K03#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQH43NZ222K03%23


LQH43NZ222K03#


末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。







注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。