注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BHNR27K03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW2BHNR27K03%23

LQW2BHNR27K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Wound Type

计划停产 RoHS REACH 85 °C max. Wound (Non mag) 回流 波峰

<品名（附包装代号）一览>

LQW2BHNR27K03K　　LQW2BHNR27K03L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备

参考信息

包装	规格	标准包装数量
K	330mm压纹带	7500
L	180mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	0.009g

外观＆形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BHNR27K03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW2BHNR27K03%23

LQW2BHNR27K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

L尺寸	2.0±0.2mm
W尺寸	1.5±0.2mm
T尺寸	1.7+0.08/-0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0805 (2015)
电感值	270nH±10%
电感值测定频率	10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	190mA
直流电阻(最大)	2Ω
工作温度范围（不含自身温度上升）	-40℃ to 85℃
磁屏蔽类型	Non-Shielded
Q 以上	15
Q 测定频率	25.2MHz
自身谐振频率 (以上)	550MHz
品牌	Murata
系列名	LQW2BHN_03

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BHNR27K03#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQW2BHNR27K03%23

LQW2BHNR27K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据



电感-频率特性



Q频率特性

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。