注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE11XRA100KN4AN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE11XRA100KN4AN01F

DE11XRA100KN4AN01F


目前生产 RoHS REACH 125℃max. 安全规格 波峰

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观＆形状





备注事项

X1/Y1 Class Certified Products、 Halogen-free Products、 Rated Voltage X1:440Vac(r.m.s.)/Y1:250Vac(r.m.s.)/1kVdc

参考信息

包装	规格	标准包装数量
A	折叠盒装	600

质量 (标准值)	
1个	0.28g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE11XRA100KN4AN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE11XRA100KN4AN01F

DE11XRA100KN4AN01F

规格

L尺寸或外径尺寸D	7.0mm max.
T尺寸	4.0mm max.
引线间距F	10.0±1.0mm
引线直径d	0.6±0.05mm
涂料滴落e	Up to the end of crimp
静电容量	10pF ±10%
额定电压	250Vac(r.m.s.)
温度特性	SL(JIS)
温度特性的温度范围	20℃ to 85℃
工作温度范围	-40℃ to 125℃
温度特性	+350 to -1000ppm/℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE11XRA100KN4AN01F的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE11XRA100KN4AN01F


DE11XRA100KN4AN01F


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。











注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE11XRA100KN4AN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE11XRA100KN4AN01F

DE11XRA100KN4AN01F





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。