



# 开关电源


MPS系列 / MPW系列




SOHO (小型办公室, 家庭办公室) 设备用




通信设备用




视听设备用




液晶显示器用



等离子显示器用



交换机用



小区站

(in mm)


● 特点

1. 体积小, 重量轻, 高可靠性。
2. 低噪声, 安全规格认证过载保护。


| 用途      | 输入电压                     | 输出电压  | 安全标准                     | 静噪标准                     | 备注                            |
|---------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| SOHO设备  | 115V AC                  | 5V 0.3A / 24V 4.5A (PEAK)<br>24V 1.0A (RATE)                            | 传真任意标准, UL, CSA          | VCCI, FCC                | 也可提供具有待机省电模式的型号。              |
|         | 230V AC                  |   | IEC                      | VDE, CISPR               |                               |
| 通信设备    | 115V AC                  | 3.3V 0.2A / 5V 0.6A /<br>9V 0.9A / 15V 0.2A /<br>25V 0.05A / -27V 0.05A | UL, CSA                  | VCCI, FCC                |                               |
|         | 230V AC                  |   | IEC                      | VDE, CISPR               |                               |
| 视听设备    | 115V AC                  | 3.3V 1A / 5V 1.5A /<br>9V 0.6A / 15V 0.3A /<br>25V 0.05A / -30V 0.05A   | UL, CSA                  | VCCI, FCC                |                               |
|         | 230V AC                  |   | IEC                      | VDE, CISPR               |                               |
| 液晶显示电视机 | 100V/115V/<br>230V AC    | 24V 7.5A (for 37 inch)<br>30V / 15V / 10V<br>6V / 5V (Total 70W)        | UL, CSA, IEC             | VCCI, FCC, CISPR         | 可提供W/W输入型<br>也可提供具有待机省电模式的型号。 |
| 等离子显示器  | 100/<br>115V AC/<br>230V | 180V 1.2A / 60V 0.5A /<br>24V 0.6A / 12V 0.5A /<br>5V 5.0A / 5Vs 1.0A / | 日本电器取缔法,<br>UL, CSA, IEC | VCCI, FCC,<br>VDE, CISPR |                               |
| 交换机     | 115V/230V                | 5V 5.0A<br>12V 1.0A<br>-48V 2.5A  | UL, IEC                  | FCC, CISPR               | 具有铅电池充电功能                     |
| 小区站     | 100V AC                  | 7.2V 1.3A   | 日本电器取缔法                  | VCCI                     | 具有镍 - 镉电池充电功能                 |
| 液晶投影机   | 100V/120V/<br>230V       | 17V 0.8A /<br>13V 1.6A / 5V 1.6A /<br>360V 0.47A                        | 日本电器取缔法,<br>UL           | VCCI, FCC                | 可提供每种系统,<br>如LCD、DLP。         |
|         |                          |   | IEC                      | CISPR                    |                               |

# 超薄型开关电源

MPA系列 / MPN系列



交流 (AC) 适配器



通信设备 (在板型) 用

(in mm)

● 特点

1. 内藏的超薄多层变压器。
2. 超薄，高可靠性，重量轻。
3. 低噪声，安全规格认证过载保护。

| 用途          | 输入电压    | 输出电压      | 安全标准    | 静噪标准       |
|-------------|---------|-----------|---------|------------|
| 交流 (AC) 适配器 | 115V AC | 15V 1.5A  | UL, CSA | VCCI, FCC  |
|             | 230V AC |           | IEC     | VDE, CISPR |
| 通信设备 (在板型)  | -48V DC | -5V 10A   | 日本电器安全法 | VCCI       |
|             |         | -3.3V 15A |         |            |

⚠注 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。  
 本PDF产品目录所记载的产品规格，因篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。