



MA40S4S

目前生产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	540

特点

1. Compact and light weight.
2. High sensitivity and sound pressure.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

MA40S4S

规格

工作温度范围	-40°C to 85°C
结构	开放型
中心频率	40kHz
声压级	120dB typ. (0dB=0.02mPa)
方向性	80deg. (typ.)
静电容量	2550pF
静电容量公差	±20%
最大输入电压	20Vp-p Continuous signal, Square wave

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


MA40S4S

注：这张数据表有可能不是很新的。


请从村田制作所的官方网站下载MA40S4S的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=MA40S4S>

产品数据



频率特性



声压级的方向性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。