

SCA820-D04

目前生产

AEC-Q100

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	工业设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-1	330mm压纹带	100

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SCA820-D04

规格

输出类型	SPI
轴	1
测量范围	±2g
电源电压	3.3V
偏移温度特性	±30mg
频带宽	50Hz
质量	0.31g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。