

7BB-27-4C

NRND


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	散装	1500

特点

1. Clear sound
2. Ultra thin and lightweight
3. No contacts: therefore, no noise and highly reliable
4. Low power consumption for voltage type

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

7BB-27-4C

规格

谐振频率(标准值)	4.6kHz
谐振频率公差	±0.5kHz
谐振电阻 (R1)	200Ω
静电容量	18nF
静电容量公差	±30%
静电容量测量条件	[1kHz]
工作温度范围	-20°C to 70°C
保管温度范围	-30°C to 80°C
形状	无引线型
金属板尺寸	27mm
陶瓷直径	19.7mm
金属板材料	黄铜板
振型	自振型
EIAJ元件	PD-SU3-C27-46
质量	1979mg

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。