

# MHM305-05

目前生产

RoHS

REACH


## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 民用设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 空气净化器,空调,电风扇                                                      |

## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| -  | 纸板箱 | 200    |

## 外观&形状



在1 / 2页

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# MHM305-05

规格

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 输入电压                   | 12.0Vdc         |
| 耗电量                    | 0.4W            |
| 工作温度范围                 | -10°C to 50°C   |
| 工作湿度范围                 | 20%RH to 80%RH  |
| 离子种类                   | 负离子             |
| 离子量                    | 5,000,000pcs/cc |
| 臭氧量                    | 0.15mg/H max    |
| state monitoring(Vmon) | ✓               |
| 引线长度                   | 115mm           |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。